

SDK EL PZ0 X 60 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive,
SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоеди-
нительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 0 mm, 60 mm, Толщина лезвия (A): 0
Заказ №	2750120000
Тип	SDK EL PZ0 X 60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897609
Кол.	1 Штука

SDK EL PZ0 X 60 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	160 mm	Ширина (в дюймах)	6.2992 inch
Масса нетто	12.32 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips, размер 0	Исполнение	прямой
-------------------	---	------------	--------

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	0 mm	Форма	Крестообразный шлиц, Pozidrive, круглый
Размер	0	Длина лезвия	60 mm
Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	0		

Классификации

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		