Справочный листок технических дан-

SDK EL PHO X 60 PICO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 0 mm, 60 mm, Толщина лезвия (A):
Заказ №	<u>2750140000</u>
Тип	SDK EL PHO X 60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897616
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

21-04-04-06

21-04-04-06

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SDK EL PHO X 60 PICO

Технические данные

Размеры и массы

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

т аоморы и массы			
Ширина	160 mm	Ширина (в дюймах)	6.2992 inch
Масса нетто	12.32 g		
Экологическое соответст	вие изделия		
Construction of the Delice	11		
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Технические данные			<u> </u>
Исполнение	прямой		
Инструменты для затяжкі	1		
Ширина лезвия (В)	0 mm	Форма	Крестообразный шлиц, Philips, круглый
Размер	0	Длина лезвия	60 mm
Классификации			
ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04-06
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04-06

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

21-04-04-06

21-04-04-06

21-04-04-06