Справочный листок технических дан-

SDK EL PH1 X 80 PICO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 mm, 80 mm,
Толщина лезвия (А):
<u>2750150000</u>
SDK EL PH1 X 80 PICO
4050118894479
1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	массы
-------	------	-------

і азмеры и массы			
Ширина	180 mm	Ширина (в дюймах)	7.0866 inch
Масса нетто	22.88 g		
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	He company		
REACH SVHC	Не затронуто Нет SVHC выше 0.1 wt%		
TEACH SVHC	Her SVHC Bulle 0,1 Wt%		
Технические данные			
Исполнение	прямой		
Инструменты для затяжк	1		
Ширина лезвия (В)	1 mm	Форма	Крестообразный шлиц Philips, круглый
Размер	1	Длина лезвия	80 mm
Классификации			
ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04-06
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04-06
ECLASS 11.0	21-04-04-06	ECLASS 12.0	21-04-04-06
ECLASS 13.0	21-04-04-06	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		