

SDK EL PH1 X 80 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): |
| Заказ № | 2750150000 |
| Тип | SDK EL PH1 X 80 PICO |
| GTIN (EAN) | 4050118894479 |
| Кол. | 1 Штука |

SDK EL PH1 X 80 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Ширина | 180 mm | Ширина (в дюймах) | 7.0866 inch |
| Масса нетто | 22.88 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Технические данные

| | |
|------------|--------|
| Исполнение | прямой |
|------------|--------|

Инструменты для затяжки

| | | | |
|-------------------|------|--------------|--|
| Ширина лезвия (B) | 1 mm | Форма | Крестообразный шлиц, Philips, круглый |
| Размер | 1 | Длина лезвия | 80 mm |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000144 | ETIM 9.0 | EC000144 |
| ETIM 10.0 | EC000144 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-06 | | |