

KCMA-18-100-1A-0.3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия,
Подобно иллюстрации**

Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 100 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 0.3 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	2752990000
Тип	KCMA-18-100-1A-0.3VA-1
GTIN (EAN)	4050118896794
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

KCMA-18-100-1A-0.3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	59 mm	Глубина (дюймов)	2.3228 inch
Высота	80.1 mm	Высота (в дюймах)	3.1535 inch
Ширина	49 mm	Ширина (в дюймах)	1.9291 inch
Масса нетто	330 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-5 °C...50 °C
----------------------	---------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	18.50 mm
Место установки	Использование внутри помещений		

Технические характеристики

Длина кабеля	2.5 m	Вид защиты	IP20
Номинальная частота	50 Hz		

Электрические характеристики

Класс точности	1	Вторичный ток	0...1 A
Нагрузка	0.3 VA	Первичный ток	100 A

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	1
----------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-18-100-1A-0.3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

