



## KCMA-18-150-5A-1VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Изображение изделия, Подобно иллюстрации



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Разворачивание токового трансформатора без дополнительных инструментов

### Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 150 A, Вторичный ток, макс.: 5 A, Нагрузка: 1 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	<a href="#">2753030000</a>
Тип	KCMA-18-150-5A-1VA-1
GTIN (EAN)	4050118896909
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG



## КСМА-18-150-5А-1VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	59 mm	Глубина (дюймов)	2.3228 inch
Высота	80.1 mm	Высота (в дюймах)	3.1535 inch
Ширина	49 mm	Ширина (в дюймах)	1.9291 inch
Масса нетто	293 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-5 °C...50 °C
----------------------	---------------------	---------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	18.50 mm
Место установки	Использование внутри помещений		

### Технические характеристики

Длина кабеля	0.5 m	Вид защиты	IP20	
Класс изоляции	E	Номинальный непрерывный тепловой ток I <sub>th</sub> ном. 1,2 x I <sub>th</sub> тепловой		

Номинальная частота 50 Hz

### Электрические характеристики

Класс точности	1	Вторичный ток	0...5 A
Нагрузка	1 VA	Первичный ток	150 A

### Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	1
----------------	---

### Классификации

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Изображения

