

**КСМА-28-200-1А-0.3VA-1**

**Изображение изделия,  
Подобно иллюстрации**



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

**Основные данные для заказа**

Версия	Первичный ток: 200 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 0.3 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	<a href="#">2753060000</a>
Тип	КСМА-28-200-1А-0.3VA-1
GTIN (EAN)	4050118896855
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

**КСМА-28-200-1А-0.3VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	59 mm	Глубина (дюймов)	2.3228 inch
Высота	79.5 mm	Высота (в дюймах)	3.1299 inch
Ширина	49 mm	Ширина (в дюймах)	1.9291 inch
Масса нетто	256 g		

**Температуры**

Температура хранения Рабочая температура -5 °C...50 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Размеры проводов под напряжением**

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	27.00 mm
Место установки	Использование внутри помещений		

**Технические характеристики**

Длина кабеля	2.5 m	Вид защиты	IP20
Номинальная частота	50 Hz		

**Электрические характеристики**

Класс точности	1	Вторичный ток	0...1 A
Нагрузка	0.3 VA	Первичный ток	200 A

**Соответствие стандартам по изоляции**

Класс точности 1

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**КСМА-28-200-1А-0.3VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

