

## КСМА-28-250-1А-1VА-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия,  
Подобно иллюстрации

Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

## Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 250 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 1 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	<a href="#">2753070000</a>
Тип	КСМА-28-250-1А-1VА-1
GTIN (EAN)	4050118896848
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

## KCMA-28-250-1A-1VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	59 mm	Глубина (дюймов)	2.3228 inch
Высота	79.5 mm	Высота (в дюймах)	3.1299 inch
Ширина	49 mm	Ширина (в дюймах)	1.9291 inch
Масса нетто	266 g		

## Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-5 °C...50 °C
----------------------	---------------------	---------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	27.00 mm
Место установки	Использование внутри помещений		

## Технические характеристики

Длина кабеля	2.5 m	Вид защиты	IP20
Номинальная частота	50 Hz		

## Электрические характеристики

Класс точности	1	Вторичный ток	0...1 A
Нагрузка	1 VA	Первичный ток	250 A

## Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	1
----------------	---

## Классификации

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**KCMA-28-250-1A-1VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

