

## КСМА-28-250-5А-1VA-1

### Изображение изделия, Подобно иллюстрации



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

### Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 250 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 1 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	<a href="#">2753110000</a>
Тип	КСМА-28-250-5А-1VA-1
GTIN (EAN)	4050118896756
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

**КСМА-28-250-5А-1VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	59 mm	Глубина (дюймов)	2.3228 inch
Высота	79.5 mm	Высота (в дюймах)	3.1299 inch
Ширина	49 mm	Ширина (в дюймах)	1.9291 inch
Масса нетто	232 g		

**Температуры**

Температура хранения Рабочая температура -5 °C...50 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Размеры проводов под напряжением**

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	27.00 mm
Место установки	Использование внутри помещений		

**Технические характеристики**

Длина кабеля 2.5 m Вид защиты IP20  
Номинальная частота 50 Hz

**Электрические характеристики**

Класс точности 1 Вторичный ток 0...5 A  
Нагрузка 1 VA Первичный ток 250 A

**Соответствие стандартам по изоляции**

Класс точности 1

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Изображения

