

КСМА-28-300-5А-1.5ВА-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия,
Подобно иллюстрации**



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 300 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 1.5 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	2753120000
Тип	КСМА-28-300-5А-1.5ВА-1
GTIN (EAN)	4050118896831
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

КСМА-28-300-5А-1.5ВА-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	59 mm	Глубина (дюймов)	2.3228 inch
Высота	79.5 mm	Высота (в дюймах)	3.1299 inch
Ширина	49 mm	Ширина (в дюймах)	1.9291 inch
Масса нетто	243 g		

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -5 °C...50 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	27.00 mm
Место установки	Использование внутри помещений		

Технические характеристики

Длина кабеля 0.5 m Вид защиты IP20
Номинальная частота 50 Hz

Электрические характеристики

Класс точности 1 Вторичный ток 0...5 A
Нагрузка 1.5 VA Первичный ток 300 A

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности 1

Классификации

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

КСМА-28-300-5А-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

