

**КСМА-42-500-5А-5VА-1**

**Изображение изделия,  
Подобно иллюстрации**



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодо-ступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без допол-нительных инструментов

**Основные данные для заказа**

Версия	Первичный ток: 500 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 5 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	<a href="#">2753250000</a>
Тип	КСМА-42-500-5А-5VА-1
GTIN (EAN)	4050118896671
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	69 mm	Глубина (дюймов)	2.7165 inch
Высота	96 mm	Высота (в дюймах)	3.7795 inch
Ширина	67 mm	Ширина (в дюймах)	2.6378 inch
Масса нетто	187 g		

**Температуры**

Температура хранения Рабочая температура -5 °C...50 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Размеры проводов под напряжением**

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	42.00 mm
Место установки	Использование внутри помещений		

**Технические характеристики**

Длина кабеля 0.5 m Вид защиты IP20

**Электрические характеристики**

Класс точности	1	Вторичный ток	0...5 A
Нагрузка	5 VA	Первичный ток	500 A

**Соответствие стандартам по изоляции**

Класс точности 1

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**КСМА-42-500-5А-5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

