

КСМА 5-400-5А-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 400 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 1 VA, Класс точности: 0,5, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	2753370000
Тип	КСМА 5-400-5А-1VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896237
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

КСМА 5-400-5А-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	58 mm	Глубина (дюймов)	2.2835 inch
Высота	158 mm	Высота (в дюймах)	6.2205 inch
Ширина	125 mm	Ширина (в дюймах)	4.9212 inch
Масса нетто	1103 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	55.00 mm
Рейка	50 x 80 mm	Место установки	Использование внутри помещений

Технические характеристики

Длина кабеля	0.5 m	Вид защиты	IP20
Номинальная частота	50 Hz		

Электрические характеристики

Класс точности	0,5	Вторичный ток	0...5 A
Нагрузка	1 VA	Первичный ток	400 A

Соответствие стандартам по изоляции

Стандартный	IEC 61869-2: 2012	Класс точности	0,5
-------------	-------------------	----------------	-----

Классификации

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

КСМА 5-400-5А-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com

