

КСМА 5-500-5А-2.5ВА-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

| | |
|---------------|--|
| Версия | Первичный ток: 500 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 2.5 VA, Класс точности: 0,5, Трансформатор тока с разъемным сердечником |
| Заказ № | 2753380000 |
| Тип | КСМА 5-500-5А-2.5ВА-0.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118896572 |
| Кол. | 1 Штука |
| Производитель | MBS AG |

КСМА 5-500-5А-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 58 mm | Глубина (дюймов) | 2.2835 inch |
| Высота | 158 mm | Высота (в дюймах) | 6.2205 inch |
| Ширина | 125 mm | Ширина (в дюймах) | 4.9212 inch |
| Масса нетто | 955 g | | |

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Размеры проводов под напряжением

| | | | |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Тип провода | Только изолированный провод | Провод круглого сечения | 55.00 mm |
| Рейка | 50 x 80 mm | Место установки | Использование внутри помещений |

Технические характеристики

Длина кабеля 0.5 m Вид защиты IP20
Номинальная частота 50 Hz

Электрические характеристики

Класс точности 0,5 Вторичный ток 0...5 A
Нагрузка 2.5 VA Первичный ток 500 A

Соответствие стандартам по изоляции

Стандартный IEC 61869-2: 2012 Класс точности 0,5

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

КСМА 5-500-5А-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com

