

**КСМА-8-1200-5А-5ВА-0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

**Основные данные для заказа**

Версия	Первичный ток: 1200 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 5 VA, Класс точности: 0,5, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	<a href="#">2753450000</a>
Тип	КСМА-8-1200-5А-5ВА-0.5
GTIN (EAN)	4050118896633
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

## КСМА-8-1200-5А-5ВА-0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	58 mm	Глубина (дюймов)	2.2835 inch
Высота	198 mm	Высота (в дюймах)	7.7953 inch
Ширина	155 mm	Ширина (в дюймах)	6.1024 inch
Масса нетто	1362 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------------	---------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	80.00 mm
Рейка	80 x 120 mm	Место установки	Использование внутри помещений

### Технические характеристики

Длина кабеля	0.5 m	Вид защиты	IP20
Номинальная частота	50 Hz		

### Электрические характеристики

Класс точности	0,5	Вторичный ток	0...5 A
Нагрузка	5 VA	Первичный ток	1200 A

### Соответствие стандартам по изоляции

Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Класс точности	0,5
-------------	--------------------------------------	----------------	-----

### Классификации

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**КСМА-8-1200-5А-5ВА-0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

