

**SET BSCZ/SSC 4.00/06/90/3.2 SN BK SO**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Заказ №	2761000000
Тип	<a href="#">SET BSCZ/SSC 4.00/06/90/3.2 SN BK SO</a>
GTIN (EAN)	4064675028154
Кол.	70 Штука
Упаковка	Ящик

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E60693

**Размеры и массы**

Глубина	15.7 mm	Глубина (дюймов)	0.6181 inch
Высота	25.2 mm	Высота (в дюймах)	0.9921 inch
Ширина	25.03 mm	Ширина (в дюймах)	0.9854 inch
Масса нетто	11.61 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 18d33292-e933-40ac-8dbe-4904ce2c4ae7

**Упаковка**

Упаковка	Ящик	Длина VPE	502.00 mm
VPE c	389.00 mm	Высота VPE	220.00 mm

**Данные о материалах**

Изоляционный материал	PA	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал контакта	Сплав меди
Поверхность контакта	луженые	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Рабочая температура, макс.	120 °C		

**Номинальные характеристики по IEC**

Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)	13.5 A	Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)	16.5 A
Номинальное импульсное напряжение 600 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2		Номинальное импульсное напряжение 300 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2	
Номинальное импульсное напряжение 4000 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2		Номинальное импульсное напряжение 4000 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2	

**Номинальные характеристики по UL 1059**

Институт (cURus)	CURUS	Сертификат № (cURus)	E60693
Ссылка на утвержденные значения	В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.		

**SET BSCZ/SSC 4.00/06/90/3.2 SN BK SO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Важное примечание**

Примечания

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		