


APG 6 L



Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

Заказ №	2762370000
Тип	APG 6 L
GTIN (EAN)	4064675021377
Кол.	50 Штука

APG 6 L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



UL File Number Search

[Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus)

E60693

Размеры и массы

Масса нетто

7.75 g

Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 8 AWG

Напряжение, класс C (CSA)

300 V

Ток, разм. C (CSA)

29 A

Сертификат № (CSA)

200039-80099474

Напряжение, класс B (CSA)

300 V

Ток, разм. B (CSA)

29 A

Напряжение, класс D (CSA)

600 V

Ток, разм. D (CSA)

5 A

Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 22 AWG

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 8 AWG

Напряжение, класс B (cURus)

600 V

Напряжение, класс D (cURus)

600 V

Сертификат № (cURus)

E60693

Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 22 AWG

Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus)

22 AWG

Ток, класс B (cURus)

37 A

Напряжение, класс C (cURus)

600 V

Ток, класс C (cURus)

37 A

Ток, класс D (cURus)

5 A

Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 8 AWG

Классификации

ETIM 8.0

EC002848

ETIM 9.0

EC002848

ETIM 10.0

EC002848

ECLASS 14.0

27-25-03-90

ECLASS 15.0

27-25-03-90