# Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Товар, продаваемый метрами - оптоволоконный кабель, пластиковый

### Основные данные для заказа

Версия	Тросовый кабель, 980 µm, Полиурета	
Заказ №	аказ № <u>2763640000</u>	
Тип	IE-FPOD2UG-500	
GTIN (EAN)	4064675031116	
Кол.	1 Штука	

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Масса нетто	23000 g		
Температуры			
Температура хранения	-40 °C85 °C	Рабочая температура	-40 °C85 °C
Температура монтажа			
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
	и кабеля		
Цвет оболочки	зеленый	Количество жил	2
Галогены	Нет	Циклы сгиба	6 млн
Цветовая кодировка	оранжевый, черный		
Конструкция кабеля			
Цвет оболочки	зеленый	Количество жил	2
Диаметр оболочки, макс.	8 mm	Материал оболочки	Полиуретан
Конструкция кабеля	Для тросовой прокладки, Breakout	Основное покрытие	245.00 μm
Цветовая кодировка	оранжевый, черный	Диаметр пары жил	2.20 mm
Сила растяжения, макс.	1000 N	Диаметр сердечника	980 µm
Механические свойства и с	войства материала каб	беля	
Цветовой код	зеленый	Галогены	Нет
цветовой код Радиус изгиба мин., повторяющийся	60 MM	Радиус изгиба мин., однократный	25 мм
Циклы сгиба	6 млн	Циклы изгибы по стандарту EN 60794-1-2-E8	r = 160 мм / 2 кг / 0,4 м с
Оптоволокно			
Тип полокио	POF	207000000	≤ 160 дБ/км при 650 нм
Тип волокна Численная апертура	0.5	Затухание Полоса пропускания	> 35 МГц*100 м при 650 нм
—————————————————————————————————————			OJO RIVI
- T			
ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ETIM 8.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
ETIM 10.0	EC000034	ECLASS 9.0	27-06-18-03
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-03
ECLASS 11.0	27-06-18-03	ECLASS 12.0	27-06-18-03
ECLASS 13.0	27-06-18-03	ECLASS 14.0	27-06-18-03
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-06-18-03		

Дата создания 14.11.2025 07:33:16 MEZ

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## IE-FPOD2UG-500

Изображения

#### Детальный чертеж

