SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller предлагает соответствующие шины для сборки в возможностью выбора конфигурации. Все шины пригодны для использования в качестве тросовых кабелей и продаются на метры. Цветовая маркировка проводов отвечает стандартам в машиностроении. Соединительные кожухи концентраторов М12 всегда содержат одинаковые клеммные соединения, таким образом, требуется только один вариант кабеля. Преимущества шины, поставляемой на метры:

- Специальные величины длины шины
- Отсутствие неиспользованных остатков проводов
- Не требуется место для хранения кабелей различной длины
- Возможность поставки нужной длины.

Основные данные для заказа

Версия	Концентратор сигналов, контрольная линия, Количество полюсов: 19, 500 m, Экранирован- ный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Поли- уретан, Галогены: Нет	
Заказ №	2764900000	
Тип	SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500	
GTIN (EAN)	4064675031215	
Кол.	1 Штука	
Упаковка	на фанерной катушке	

SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 92.16 g

Экологическое соответствие изделия

 Состояние соответствия RoHS
 Соответствует без исключения

 REACH SVHC
 Het SVHC выше 0,1 wt%

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	500 m			
Цвет оболочки	черный			
Устойчивость к воздействию масла	Yes			
Возможно использование с троссом	Да			
для протяжки				
Количество жил	19			
Экранированный	Нет			
Галогены	Нет			
Изоляция	TPM			
Ускорение	5 m/s ²			
Радиус изгиба мин., изменяющийся	10 x диаметр кабеля			
Радиус изгиба, мин., постоянный	5 х диаметр кабеля			
Циклы сгиба	2 Mio			
Поперечное сечение (печать/онлайн)	3 x 1,0 мм ² + 16 x 0,5 мм ²			
Скорость	200 m/s			
Материал оболочки	Полиуретан			
Стойкость к сварочным искрам	Нет			
Цветовая кодировка	Yellow / brown, коричневый/зеленый, белый, желтый, розовый, серый/коричневый, коричневый, фиолетовый, красный, серый, красный/синий, зеленый, синий, серый/розовый, белый/зеленый, белый/желтый, белый/серый, черный, зеленый/желтый			
Прочность при кручении	0 °/m			
Диапазон температур, стацион.	-5080 °C			
Устойчивые к каплям сварочного металла	Нет			
Диапазон температур, движущ.	-2580 °C			
Количество контактов	19			
Цветовая кодировка (поперечное	Поперечное сечение провода	3 x 1.0 mm ²		
сечение провода)	Цветовая кодировка	коричневый		
	Поперечное сечение провода	16 x 0.5 mm ²		
	Цветовая кодировка	желто-коричневый		
	** *	·		

Классификации

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Детальный чертеж

Изображения



3 x 1,00 mm² + 16 x 0,5 mm²

SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Принадлежность Screwty® подходит для цилиндрических вставных разъемов M23 (для сборки заказчиком) и литых с повторным формованием цилиндрических вставных разъемов M23 с наружным размером гайки с накаткой 26,2 \pm 0,3 мм. Момент затяжки составляет 2–2,5 Нм.

Основные данные для заказа

 Тип
 SCREWTY M23
 Версия

 Заказ №
 1981560000
 Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors

 GTIN (EAN)
 4032248677702

Инструмент для кабельных вводов Screwty® с функцией контроля момента затяжки



Кол.

Идеальный инструмент для любой области применения Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

Основные данные для заказа

Тип 1/4" HANDGRIFF Версия

Заказ № 4294820000 Bolting tool

GTIN (EAN) 4032248478279

Кол. 1 ST

Статус каталога / Изображения