# Справочный листок технических данных

## SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller предлагает соответствующие шины для сборки в возможностью выбора конфигурации. Все шины пригодны для использования в качестве тросовых кабелей и продаются на метры. Цветовая маркировка проводов отвечает стандартам в машиностроении. Соединительные кожухи концентраторов M12 всегда содержат одинаковые клеммные соединения, таким образом, требуется только один вариант кабеля. Преимущества шины, поставляемой на метры:

- Специальные величины длины шины
- Отсутствие неиспользованных остатков проводов
- Не требуется место для хранения кабелей различной длины
- Возможность поставки нужной длины.

### Основные данные для заказа

| | |
|---|---|
| Версия | Концентратор сигналов, контрольная линия, Количество полюсов: 11, 100 m, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет |
| Заказ № | 2764930000 |
| Тип | SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100 |
| GTIN (EAN) | 4064675031178 |
| Кол. | 1 Штука |
| Упаковка | на пластмассовой катушке |

# Справочный листок технических данных

## SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

| | |
|---|---|
| Допуски к эксплуатации | |
| ROHS | Соответствовать |

### Размеры и массы

| | |
|---|---|
| Масса нетто | 85.96 g |

### Экологическое соответствие изделия

| | |
|---|---|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

### Технические характеристики кабеля

| | | |
|---|---|---|
| Длина кабеля | 100 m | |
| Цвет оболочки | черный | |
| Устойчивость к воздействию масла | Yes | |
| Возможно использование с троссом для протяжки | Да | |
| Количество жил | 11 | |
| Экранированный | Нет | |
| Галогены | Нет | |
| Изоляция | TPM | |
| Ускорение | 5 m/s² | |
| Радиус изгиба мин., изменяющийся | 10 x диаметр кабеля | |
| Радиус изгиба, мин., постоянный | 5 x диаметр кабеля | |
| Циклы сгиба | 2 Mio | |
| Поперечное сечение (печать/онлайн) | 3 x 0,75 мм² + 8 x 0,34 мм² | |
| Скорость | 200 m/s | |
| Материал оболочки | Полиуретан | |
| Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) | 21198 (80 °C / 300 V) | |
| Стойкость к сварочным искрам | Нет | |
| Цветовая кодировка | белый, зеленый, желтый, серый, розовый, красный, черный, фиолетовый, синий, коричневый, зеленый/желтый | |
| Прочность при кручении | 0 °/m | |
| Диапазон температур, стацион. | -50...80 °C | |
| Устойчивые к каплям сварочного металла | Нет | |
| Диапазон температур, движущ. | -25...80 °C | |
| Количество контактов | 11 | |
| Наружный диаметр | 7.7 mm ± 0.3 mm | |
| Цветовая кодировка (поперечное сечение провода) | Поперечное сечение провода | 3 x 0.75 mm² |
| | Цветовая кодировка | синий |
| | Поперечное сечение провода | 8 x 0.34 mm² |
| | Цветовая кодировка | белый |

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003250 | ETIM 9.0 | EC003250 |
| ETIM 10.0 | EC003250 | ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |

# Справочный листок технических данных

## SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

| | |
|---|---|
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 |

# Справочный листок технических данных


## SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

### Детальный чертеж



3 x 0,75 mm² + 8 x 0,34 mm²

# Справочный листок технических данных

## SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

### Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Принадлежность Screwty® подходит для цилиндрических вставных разъемов M23 (для сборки заказчиком) и литых с повторным формованием цилиндрических вставных разъемов M23 с наружным размером гайки с накаткой 26,2 ± 0,3 мм. Момент затяжки составляет 2–2,5 Нм.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SCREWTY M23 | Версия |
| Заказ № | 1981560000 | Адаптер инструмента для кабельного ввода для линий и |
| GTIN (EAN) | 4032248677702 | соединителей M23 |
| Кол. | 1 ST | |

### Инструмент для кабельных вводов Screwty® с функцией контроля момента затяжки



Идеальный инструмент для любой области применения Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | 1/4" HANDGRIFF | Версия |
| Заказ № | 4294820000 | Инструмент для болтового крепления |
| GTIN (EAN) | 4032248478279 | |
| Кол. | 1 ST | |