

## SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Weidmüller предлагает соответствующие шины для сборки в возможность выбора конфигурации. Все шины пригодны для использования в качестве тросовых кабелей и продаются на метры. Цветовая маркировка проводов отвечает стандартам в машиностроении. Соединительные кожухи концентраторов M12 всегда содержат одинаковые клеммные соединения, таким образом, требуется только один вариант кабеля. Преимущества шины, поставляемой на метры:

- Специальные величины длины шины
- Отсутствие неиспользованных остатков проводов
- Не требуется место для хранения кабелей различной длины
- Возможность поставки нужной длины.

### Основные данные для заказа

Версия	Концентратор сигналов, контрольная линия, Количество полюсов: 11, 500 м, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Заказ №	<a href="#">2764940000</a>
Тип	SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500
GTIN (EAN)	4064675031246
Кол.	1 Штука
Упаковка	на фанерной катушке

## SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто 85.96 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	500 m	
Цвет оболочки	черный	
Устойчивость к воздействию масла	Yes	
Возможно использование с троссом для протяжки	Да	
Количество жил	11	
Экранированный	Нет	
Галогены	Нет	
Изоляция	TPM	
Ускорение	5 m/s <sup>2</sup>	
Радиус изгиба мин., изменяющийся	10 x диаметр кабеля	
Радиус изгиба, мин., постоянный	5 x диаметр кабеля	
Циклы сгиба	2 Mio	
Поперечное сечение (печать/онлайн)	3 x 0,75 мм <sup>2</sup> + 8 x 0,34 мм <sup>2</sup>	
Скорость	200 m/s	
Материал оболочки	Полиуретан	
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM)	21198 (80 °C / 300 V)	
Стойкость к сварочным искрам	Нет	
Цветовая кодировка	белый, зеленый, желтый, серый, розовый, красный, черный, фиолетовый, синий, коричневый, зеленый/желтый	
Прочность при кручении	0 °/m	
Диапазон температур, стационар.	-50...80 °C	
Устойчивые к каплям сварочного металла	Нет	
Диапазон температур, движущ.	-25...80 °C	
Количество контактов	11	
Наружный диаметр	7.7 mm ± 0.3 mm	
Цветовая кодировка (поперечное сечение провода)	Поперечное сечение провода	3 x 0.75 мм <sup>2</sup>
	Цветовая кодировка	синий
	Поперечное сечение провода	8 x 0.34 мм <sup>2</sup>
	Цветовая кодировка	белый

### Классификации

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06

**SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

ECLASS 15.0

27-06-01-06


**SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Детальный чертеж



3 x 0,75 mm<sup>2</sup> + 8 x 0,34 mm<sup>2</sup>

**SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors**



Принадлежность Screwty® подходит для цилиндрических вставных разъемов M23 (для сборки заказчиком) и литых с повторным формованием цилиндрических вставных разъемов M23 с наружным размером гайки с накаткой  $26,2 \pm 0,3$  мм. Момент затяжки составляет 2–2,5 Нм.

**Основные данные для заказа**

Тип	SCREWTY M23	Версия	
Заказ №	<a href="#">1981560000</a>	Адаптер инструмента для кабельного ввода для линий и соединителей M23	
GTIN (EAN)	4032248677702		
Кол.	1 ST		

**Инструмент для кабельных вводов Screwty® с функцией контроля момента затяжки**



Идеальный инструмент для любой области применения Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

**Основные данные для заказа**

Тип	1/4" HANDGRIFF	Версия	
Заказ №	<a href="#">4294820000</a>	Инструмент для болтового крепления	
GTIN (EAN)	4032248478279		
Кол.	1 ST		