

IE-PI-RJ45-TH-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14
HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Версия	Матрица RJ45, Вилочная вставка RJ45, обжим, PROFINET
Заказ №	2768720000
Тип	IE-PI-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675024095
Кол.	10 Штука

IE-PI-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	3.4 g
-------------	-------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Соединение 1	Crimp	Соединение 2	RJ45
Описание артикула	Вилочная вставка RJ45, обжим	Монтаж	PROFINET
Цветовой код	прочее	Диаметр изоляции, мин.	1.3 mm
Диаметр изоляции, макс.	1.6 mm	Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.57...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 23...AWG 22	Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.57...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 23...AWG 22	Диаметр оболочки, макс.	7.5 mm
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7	Стандарт UL на аксессуары коммуникационного оборудования	UL 1863
Степени защиты IP	IEC 60529		

Электрические свойства

Сопrotивление контакта	≤ 10 mΩ	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC	PoE / PoE+	в соответствии с IEEE 802.3af

Важное примечание

Сведения об изделии	Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 и HDC
---------------------	--

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		