

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Обжимной разъем RJ45, Variant 14, металл, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Заказ №	2768740000
Тип	IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675025108
Кол.	10 Штука



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

Размеры и массы

Масса нетто	63.99 g
-------------	---------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	Crimp
Описание артикула	Variant 14, металл	Монтаж	PROFINET
Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Диаметр изоляции, мин.	1.3 mm	Диаметр изоляции, макс.	1.6 mm
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.57...0.64 mm	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 23...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.57...0.64 mm	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 23...AWG 22
Диаметр оболочки, мин.	5.5 mm	Диаметр оболочки, макс.	7.5 mm
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7, IEC 61076-3-117 Var. 14	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--------------------------------------	----------------------	---------

Электрические свойства


Сопротивление контакта	≤ 10 mΩ	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC	PoE / PoE+	в соответствии с IEEE 802.3af

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Изображения





IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V14P	Версия
Заказ №	1058280000	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799374	
Кол.	10 ST	

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
 - Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
 - Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.
- Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 мм, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14
HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-RJ45-TH-P	Версия
Заказ №	2768720000	Матрица RJ45, Вилочная вставка RJ45, обжим, PROFINET
GTIN (EAN)	4064675024095	
Кол.	10 ST	

Инструменты для обжима вилочных разъемов RG 45



Инструменты для обжима вилочных разъемов типа
RG45 системы WE и DEC

- Принудительная блокировка гарантирует
качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при
работе
- Три функции в одном инструменте

Основные данные для заказа

Тип	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Версия
Заказ №	2614210000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов
GTIN (EAN)	4050118621631	
Кол.	1 ST	