

URS CA 100 DUO 4-10MM²


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Заказ №	2769030000
Тип	URS CA 100 DUO 4-10MM²
GTIN (EAN)	4064675026310
Кол.	1 Штука

URS CA 100 DUO 4-10MM²

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	100 mm	Высота (в дюймах)	3.937 inch
Ширина	160 mm	Ширина (в дюймах)	6.2992 inch
Масса нетто	118 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс. 10 mm ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин. 4 mm ²
---	---

Классификации

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		