

CH-SMC-00.33-YCC90


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Базовый счетчик, шлюз, блок управления и устройство защиты от перенапряжения соединены предварительно собранными наборами кабелей в виде соединения типа «точка-точка» или Y-сборки. Weidmüller предлагает подходящее соединение для этого, соответствующее стандартам FNN и DIN-VDE 0603. Предварительно собранные кабели питания с защитой от перенапряжения 6 кВ для всего ассортимента.

Основные данные для заказа

Версия	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, Вилочная часть, Гнездо, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.53 m
Заказ №	2774930033
Тип	CH-SMC-00.33-YCC90
GTIN (EAN)	4064675041542
Кол.	10 Штука

CH-SMC-00.33-YCC90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Диаметр 6.4 mm Масса нетто 2.4 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	0.53 m	Тип линии	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV
Цвет оболочки	серый	Устойчивость к воздействию масла	Yes
Поперечное сечение жилы	1.5 mm ²	Количество жил	2
Экранированный	Нет	Галогены	Нет
Изоляция	PP	Температурный диапазон, нестационарная прокладка, макс.	90 °C
Температурный диапазон, нестационарная прокладка, мин.	-30 °C	Температурный диапазон, стационарная прокладка, макс.	90 °C
Температурный диапазон, стационарная прокладка, мин.	-40 °C	Материал кабеля	Полиуретан/ТПЭ
Радиус изгиба мин., изменяющийся	15 x диаметр кабеля	Радиус изгиба, мин., постоянный	10 x диаметр кабеля
Длина провода, линия 2	0.2 m	Длина провода, линия 1	0.33 m
Наружный диаметр	6.4 mm ± 0.25 mm		

Общие технические данные

Количество полюсов	2	Номинальное импульсное напряжение 6 кВ	
Номинальное напряжение	600 V	Номинальный ток	18.5 A
Вид защиты	IP20		

Технические характеристики разъема

Разъем	Число полюсов	2
	Число полюсов	2
	Число полюсов	2

Классификации









ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

CH-SMC-00.33-YCC90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany





www.weidmueller.com

Изображения



MIN. FRONT PLATE CUT-OUT
FOR USE WITH SLA BB12R

MIN. FRONT PLATE CUT-OUT



MIN. FRONT PLATE CUT-OUT