Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Соединительный разъем IE со степенью защиты IP20 для медных и оптоволоконных проводов

Основные данные для заказа

Версия	Вставка во фланцевый корпус, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Заказ №	<u>2782300000</u>
Тип	IE-KEY-RJ45/IDC-1
GTIN (EAN)	4064675057895
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	23.4 mm	Высота (в дюймах)	0.9213 inch
Ширина	14.7 mm		0.5787 inch
— грания Толщина стенок, мин.	1.45 mm	Толщина стенок, макс.	1.55 mm
Масса нетто	22 g		
Температуры			
Рабочая температура	-40 °C70 °C		
Экологическое соответстви	е изделия		
	-		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Общие данные			
Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Монтаж	TIA-568 A, TIA-568 B, PROFINET	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Диаметр изоляции, макс.	1.8 mm	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.410.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 26AWG 22	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	0.130.32 mm ²
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.480.76 mm	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26AWG 22
Экранирование	Контакт с экранированием 360°	Вид защиты	IP20
Усилие вставки	20 H	Циклы коммутации	750
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-51		
Электрические свойства			
Сопротивление контакта	≤ 20 mΩ	Электрическая прочность, контакт /	≥ 1000 V DC
·		контакт	
Сопротивление изоляции	500 ΜΩ	PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at
Классификации			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
	27-44-03-90		_:

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IE-KEY-RJ45/IDC-1

Изображения

Габаритный чертеж



t= 1.5±0.05 [.059±.002]

