

HDC-C-HE-ВМ0.5КО

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, HE, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0,5, круглый, Сплав медный
Заказ №	2784160000
Тип	HDC-C-HE-ВМ0.5КО
GTIN (EAN)	4064675060895
Кол.	10 Штука

HDC-C-HE-ВМ0.5КО

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 1.58 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	2.48 mm	Длина снятия изоляции	7.5 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Измерительное соединение	
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.5 mm ²	Исполнение вставки	HE
Поверхность	Константан	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm ²
Тип	Гнездо	Циклы коммутации	≥ 500
Серия	HE	Основной материал	Сплав медный
Сечение соединительного провода	0.5 - 0.5 mm ²	Способ изготовления	круглый
		Материал контакта	Сплав медный

Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		