

HDC-C-HE-SM0.5KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, НЕ, Штекер, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.5, круглый, Сплав медный
Заказ №	2784170000
Тип	HDC-C-HE-SM0.5KO
GTIN (EAN)	4064675061106
Кол.	10 Штука

HDC-C-HE-SM0.5KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 1.5 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø 2.48 mm

Длина снятия изоляции 7.5 mm

Измерительное соединение

Вид соединения Обжимное соединение

HE

Поперечное сечение соединительного провода, макс. 0.5 mm²

Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0.5 mm²

Поверхность Константан

Циклы коммутации ≥ 500

Тип Штекер

Основной материал Сплав медный

Серия HE

Способ изготовления круглый

Сечение соединительного провода 0.5 - 0.5 mm²

Материал контакта Сплав медный

Классификации

ETIM 8.0 EC000796

ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796

ECLASS 14.0 27-44-02-04

ECLASS 15.0 27-44-02-04