Справочный листок технических данных

HDC-C-HE-SM0.3FE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт,	
	Штекер, Поперечное сечение соединительного	
	провода, макс.: 0.3	
Заказ №	<u>2784190000</u>	
Тип	HDC-C-HE-SM0.3FE	
GTIN (EAN)	4064675061120	
Кол.	10 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Серт	ификаты
------	---------

Сертификаты	CE
ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 50 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

Длина снятия изоляции 7.5 mm		Вид соединения	Обжимное соединение	
Измерительное соединение				
Поперечное сечение соединительного 0.3 mm ²		Тип	Штекер	
провода, макс.				
Серия	HE	Сечение соединительного провода	0.3 mm ²	
Материал контакта	Железо			

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Статус каталога / Изображения