

Справочный листок технических данных

HDC-C-HE-SM0.3FE

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, Штекер, Поперечное сечение соединительного проводка, макс.: 0.3
Заказ №	2784190000
Тип	HDC-C-HE-SM0.3FE
GTIN (EAN)	4064675061120
Кол.	10 Штука



HDC-C-HE-SM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 50 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

Длина снятия изоляции	7.5 mm	Вид соединения	Обжимное соединение
Измерительное соединение			
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.3 mm ²	Тип	Штекер
Серия	HE	Сечение соединительного провода	0.3 mm ²
Материал контакта	Железо		

Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		