

**HDC-C-HE-SM0.3FE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, Штекер, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.3
Заказ №	<a href="#">2784190000</a>
Тип	HDC-C-HE-SM0.3FE
GTIN (EAN)	4064675061120
Кол.	10 Штука

## HDC-C-HE-SM0.3FE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто 50 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

### Общие данные

Длина снятия изоляции Измерительное соединение	7.5 mm	Вид соединения	Обжимное соединение
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.3 mm <sup>2</sup>	Тип	Штекер
Серия	HE	Сечение соединительного провода	0.3 mm <sup>2</sup>
Материал контакта	Железо		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		