## Справочный листок технических дан-

### ных

HDC-C-HE-SM0.5FE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, НЕ,
	Штекер, Поперечное сечение соединительного
	провода, макс.: 0.5, круглый
Заказ №	<u>2784210000</u>
Тип	HDC-C-HE-SM0.5FE
GTIN (EAN)	4064675061144
Кол.	10 Штука

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Серт	ификаты
------	---------

Сертификаты	CE
ROHS	Соответствовать

#### Размеры и массы

Масса нетто 1.2 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

### Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	2.48 mm	Длина снятия изоляции	7.5 mm
		Измерительное соединение	
Вид соединения	Обжимное соединение	Исполнение вставки	HE
Поперечное сечение соединительного 0.5 mm <sup>2</sup>		Тип	Штекер
провода, макс.			
Серия	HE	Способ изготовления	круглый
Сечение соединительного провода	0.5 mm <sup>2</sup>	Материал контакта	Железо

### Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Статус каталога / Изображения