

HDC-C-HE-SM0.5FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, HE, Штекер, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0,5, круглый, Железо
Заказ №	2784210000
Тип	HDC-C-HE-SM0.5FE
GTIN (EAN)	4064675061144
Кол.	10 Штука

HDC-C-HE-SM0.5FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 1.2 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	2.48 mm	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	7.5 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Исполнение вставки	HE
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm ²
Поверхность	все прочие	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Штекер	Основной материал	Железо
Серия	HE	Способ изготовления	круглый
Сечение соединительного провода	0.5 - 0.5 mm ²	Материал контакта	Железо

Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		