

# Справочный листок технических данных

## HDC HP 250 R KIT

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

### Основные данные для заказа

Версия	HDC - вставка, Гнездо, Штекер, Типоразмер установки: 250
Заказ №	<a href="#">2786460000</a>
Тип	HDC HP 250 R KIT
GTIN (EAN)	4064675064008
Кол.	1 Штука

**HDC HP 250 R KIT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Длина	62.5 mm	Длина (в дюймах)	2.4606 inch
Масса нетто	218.11 g		

**Температуры**

Предельная температура	-50 °C ... 120 °C
------------------------	-------------------

**Общие данные**

Типоразмер установки	250	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Цветовой код	черный	Тип	Гнездо, Штекер
Основной материал	Сплав медный	Серия	HighPower
Не содержит галогенов	false	BG	250

**Исполнение**

Типоразмер установки	250	Основной материал	Сплав медный
BG	250		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Изображения**

