

**HDC HP 250 R KIT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Основные данные для заказа**

Версия	HDC - вставка, Гнездо, Штекер, Типоразмер установки: 250
Заказ №	<a href="#">2786460000</a>
Тип	HDC HP 250 R KIT
GTIN (EAN)	4064675064008
Кол.	1 Штука

## HDC HP 250 R KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Размеры и массы

Длина	62.5 mm	Длина (в дюймах)	2.4606 inch
Масса нетто	218.11 g		

## Температуры

Предельная температура	-50 °C ... 120 °C
------------------------	-------------------

## Общие данные

Типоразмер установки	250	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Цветовой код	черный	Тип	Гнездо, Штекер
Основной материал	Сплав медный	Серия	HighPower
Не содержит галогенов	false	BG	250

## Исполнение

Типоразмер установки	250	Основной материал	Сплав медный
BG	250		

## Классификации

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC HP 250 R KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Drawings

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

