Справочный листок технических дан-

IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Версия	Всенаправленная антенна, Антенна Wi-Fi, Вплоть до Wi-Fi 6 и 6E (IEEE802.11ax), Верти- кальный, N гнездо, IP67, Полное сопротивление: 50 Ω
Заказ №	<u>2788110000</u>
Тип	IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF
GTIN (EAN)	4064675066378
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Durane	45.7 mm	Durana (n. našinav)	1.7992 inch
Высота Диаметр	36.2 mm	Высота (в дюймах) Масса нетто	138.29 g
Температуры ————————————————————————————————————			.00.20 g
Температура хранения	-40 °C85 °C	Рабочая температура	-40 °C85 °C
Экологическое соответст	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 400 (41) (51) (10)	
Состояние соответствия RoHS	COOTRATCTBVAT C MCKRIQUAL	MOM	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	Соответствует с исключен 6с	иси	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6		
Окружающие условия			,
Рабочая температура, макс.	85 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	85 °C	Температура хранения, мин.	-40 °C
Классификации			
ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 9.0	19-07-01-05
ECLASS 9.1	19-07-01-05	ECLASS 10.0	19-07-01-05
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	19-07-01-05 19-07-01-05	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	19-07-01-05 19-07-01-05
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	19-07-01-05	ECLASS 14.0	19-07-01-05
Включено в комплект пос	тавки		
Входит в комплект поставки	1 х антенна		
Материал корпуса			
Цветовой код	черный		
Технические данные			
Вид соединения	N гнездо	Полное сопротивление	50 Ω
Коэффициент стоячей волны	<2,0 номинал, 3,5 макс.	Результирующая мощность, макс.	100 W
Диапазон частот	2.4-2.5 GHz, 4.9-6.425 GHz	Усиление антенны	3 dBi, 4 dBi
Поляризация	Вертикальный	· ·	
	<u> </u>		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)



Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Тип	IE-ANT-MOUNT-POLE-NF	Версия
Заказ №	<u>2788470000</u>	Антенное крепление для «IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF», «IE-ANT-
GTIN (EAN)	4064675066477	CELL-SISO-LO-NF»
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-RPSMAM-1M	Версия
Заказ №	2788040000	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2;, RP-
GTIN (EAN)	4064675066309	SMA, штекер, Длина: 1 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-RPSMAM-2M	Версия
Заказ №	1367110000	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2;, RP-
GTIN (EAN)	4050118186376	SMA, штекер, Длина: 2 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-RPSMAM-3M	Версия
Заказ №	2788050000	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2;, RP-
GTIN (EAN)	4064675066316	SMA, штекер, Длина: 3 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-RPSMAM-4M	Версия
Заказ №	<u>1367100000</u>	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2;, RP-
GTIN (EAN)	4050118186369	SMA, штекер, Длина: 4 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-RPSMAM-5M	Версия
Заказ №	<u>2788060000</u>	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2;, RP-
GTIN (EAN)	4064675066323	SMA, штекер, Длина: 5 m
1/	4.07	
Кол.	1 ST	

Статус каталога / Изображения