

IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц - 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Версия	Всенаправленная антенна, Сотовая антенна, Вплоть до 5G (поддержка частот ниже 2,7 ГГц, например диапазонов n1, n2, n28), Вертикальный, SMA, штекер, IP66, Полное сопротивление: 50 Ω
Заказ №	2788130000
Тип	IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM
GTIN (EAN)	4064675066392
Кол.	1 Штука

IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	208 mm	Высота (в дюймах)	8.189 inch
Масса нетто	46.58 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...75 °C	Рабочая температура	-40 °C...75 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

Окружающие условия

Рабочая температура, макс.	75 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	75 °C	Температура хранения, мин.	-40 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

Включено в комплект поставки

Входит в комплект поставки 1 x антенна

Материал корпуса

Цветовой код черный

Технические данные

Вид соединения	SMA, штекер	Полное сопротивление	50 Ω
Коэффициент стоячей волны	1,5 номинал / 2,0 макс	Результирующая мощность, макс.	10 Вт
Диапазон частот	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz	Усиление антенны	2 dBi
Поляризация	Вертикальный		

IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)



Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц - 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Тип	IE-CC-SMAM-SMAF-1M	Версия
Заказ №	2787920000	Антенный кабель, Соединение 1:; SMA, штекер, Соединение 2;;
GTIN (EAN)	4064675066088	SMA «мама», Длина: 1 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-SMAM-SMAF-3M	Версия
Заказ №	2787930000	Антенный кабель, Соединение 1:; SMA, штекер, Соединение 2;;
GTIN (EAN)	4064675066095	SMA «мама», Длина: 3 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-SMAM-SMAF-5M	Версия
Заказ №	2787940000	Антенный кабель, Соединение 1:; SMA, штекер, Соединение 2;;
GTIN (EAN)	4064675066200	SMA «мама», Длина: 5 m
Кол.	1 ST	