Справочный листок технических дан-

IE-ANT-MOUNT-POLE-NF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Версия	Антенное крепление для «IE-ANT-WL-DB-SISO- LO-NF», «IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF»
Заказ №	<u>2788470000</u>
Тип	IE-ANT-MOUNT-POLE-NF
GTIN (EAN)	4064675066477
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Алюминий

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

IE-ANT-MOUNT-POLE-NF

Сертификаты

Цветовой код

ортификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	108 mm	Высота (в дюймах)	4.252 inch
Масса нетто	354.94 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением		
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6		
Классификации			
ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 9.1	19-07-01-90
ECLASS 10.0	19-07-01-07	ECLASS 11.0	19-07-01-07
ECLASS 12.0	19-07-01-07	ECLASS 13.0	19-07-01-07
ECLASS 14.0	19-07-01-07	ECLASS 15.0	19-07-01-07
Матариал карпуса	,		
Материал корпуса			

Основной материал корпуса

серебряный

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IE-ANT-MOUNT-POLE-NF

Изображения



Справочный листок технических данных

IE-ANT-MOUNT-POLE-NF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)



Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Тип	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF	Версия
Заказ №	<u>2788150000</u>	Всенаправленная антенна, Сотовая антенна, Вплоть до 5G (NR),
GTIN (EAN)	4064675066415	Вертикальный, N гнездо, IP66, Полное сопротивление: 50 Ω
Кол.	1 ST	
Тип	IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF	Версия
Заказ №	<u>2788110000</u>	Всенаправленная антенна, Антенна Wi-Fi, Вплоть до Wi-Fi 6
GTIN (EAN)	4064675066378	и 6E (IEEE802.11ax), Вертикальный, N гнездо, IP67, Полное
Кол.	1 ST	сопротивление: 50 Ω

Статус каталога / Изображения