Справочный листок технических дан-

SCT 4.6/150



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Серия Weidmüller из нержавеющей стали содержит широкий ассортимент кабельных стяжек из нержавеющей стали для экстремальных условий, таких как высокая температура или агрессивное химическое воздействие.

- нержавеющая сталь AISI 316,
- идеально для использования вне помещений,
- стойкость к излучению и коррозии,
- немагнитный материал,
- без зазубрин, что исключает повреждение изоляции.

Основные данные для заказа

Версия	Соединитель кабеля, 4.6 х 150 mm, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), 778 N
Заказ №	<u>2791390000</u>
Тип	SCT 4.6/150
GTIN (EAN)	4064675070917
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных

SCT 4.6/150



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	c(<u>n</u> r)nz		SIS
	LISTER	DNV	TYPE APPROVAL

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cULus)	E524836

Размеры и массы

Глубина	0.26 mm	Глубина (дюймов)	0.0102 inch
Высота	150 mm	Высота (в дюймах)	5.9055 inch
Ширина	4.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.1811 inch
Масса нетто	2.06 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40300 °C	Температура монтажа	-40

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Материал для электромонтажа

Устойчивый к УФ-лучам	Да	Открыть повторно	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	None	Температурный диапазон, макс	300 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Диаметр кабеля, макс.	35 mm	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Предел прочности при растяжении	778 N	Диаметр пучка, макс.	35 mm
Прочность на разрыв (фунт-сила)	175 lbf		20 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02
ECLASS 13.0	27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

SCT 4.6/150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

