


THM MT30X 25.4/12.7 TR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Этикетки THM предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопресса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Предлагаются высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов или недорогие бумажные этикетки.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | THM, Маркировочные элементы для устройств, 12.7 x 25.4 mm, прозрачный |
| Заказ № | 2798960000 |
| Тип | THM MT30X 25.4/12.7 TR |
| GTIN (EAN) | 4064675259886 |
| Кол. | 10000 Штука |

THM MT30X 25.4/12.7 TR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

| | |
|------|-----------------|
| RoHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.08 mm | Глубина (дюймов) | 0.0031 inch |
| Высота | 12.7 mm | Высота (в дюймах) | 0.5 inch |
| Ширина | 25.4 mm | Ширина (в дюймах) | 1 inch |
| Масса нетто | 0.07 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...150 °C |
|--------------------------------|--------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Маркировочные элементы для устройств

| | |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

Общие данные

| | | |
|--|-------------------------------|---------------------|
| Клей | Акрилат, клейкие | |
| Исполнение | самоклеящийся | |
| Ширина | 25.4 mm | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | |
| Температурный диапазон, макс.. | 150 °C | |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | |
| Цветовой код | прозрачный | |
| Галогены | Нет | |
| Основной материал | Полиэстер | |
| Нанесенные символы | без | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Этикетки на катушке |
| совместимый принтер | | |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Label reel = Device markers | |
| Температурный диапазон вставки | -40...150 °C | |
| Количество на один рулон | 10000 | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

THM MT30X 25.4/12.7 TR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

