


WIL-F-240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



УФ-фильтр для дополнительного подключения к Weidmüller Industry Light.

Основные данные для заказа

Заказ №	2799050000
Тип	WIL-F-240
GTIN (EAN)	4064675259084
Кол.	4 Штука

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	38.5 mm	Глубина (дюймов)	1.5157 inch
Высота	2.2 mm	Высота (в дюймах)	0.0866 inch
Ширина	240 mm	Ширина (в дюймах)	9.4488 inch
Масса нетто	34.5 g		

Температуры

Рабочая температура	-
---------------------	---



Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Классификации

ETIM 8.0	EC002558	ETIM 9.0	EC002558
ETIM 10.0	EC002558	ECLASS 14.0	27-11-11-25
ECLASS 15.0	27-11-11-25		

Drawings



WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Длина корпуса 240 мм



240 mm

Линейка светодиодных ламп WIL: Светодиодная лампа высотой всего лишь 8 мм (9,4 мм с магнитом) с питанием 24 В постоянного тока, обеспечивающая чрезвычайно яркое освещение и длительный срок службы (более 60 000 ч). Чрезвычайно прочная конструкция – полностью герметичный и водонепроницаемый металлический корпус (IP67). Цветовая температура 6500K (дневной свет) подходит для самых разных условий использования. Дополнительно: простое подключение с соединением M12. Благодаря невысокому энергопотреблению для работы достаточно напряжения 24 В.

Основные данные для заказа

Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2436210000
GTIN (EAN)	4050118448306
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2527880000
GTIN (EAN)	4050118538762
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2527890000
GTIN (EAN)	4050118538670
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2527900000
GTIN (EAN)	4050118538687
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2527910000
GTIN (EAN)	4050118538694
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2527950000
GTIN (EAN)	4050118538939
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2527990000
GTIN (EAN)	4050118538977
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2527920000
GTIN (EAN)	4050118538908
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2527960000
GTIN (EAN)	4050118538946
Кол.	1 ST

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2527930000
GTIN (EAN)	4050118538915
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2527940000
GTIN (EAN)	4050118538922
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2527970000
GTIN (EAN)	4050118538953
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2527980000
GTIN (EAN)	4050118538960
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2669240000
GTIN (EAN)	4050118682601
Кол.	1 ST

Длина корпуса 145 мм



145 mm

Линейка светодиодных ламп WIL: Светодиодная лампа высотой всего лишь 8 мм (9,4 мм с магнитом) с питанием 24 В постоянного тока, обеспечивающая чрезвычайно яркое освещение и длительный срок службы (более 60 000 ч). Чрезвычайно прочная конструкция – полностью герметичный и водонепроницаемый металлический корпус (IP67). Цветовая температура 6500K (дневной свет) подходит для самых разных условий использования. Дополнительно: простое подключение с соединением M12. Благодаря невысокому энергопотреблению для работы достаточно напряжения 24 В.

Основные данные для заказа

Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-145... Версия
Заказ №	2669230000
GTIN (EAN)	4050118682618
Кол.	1 ST

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Длина корпуса 240 мм



240 mm

Линейка светодиодных ламп WIL: Светодиодная лампа высотой всего лишь 8 мм (9,4 мм с магнитом) с питанием 24 В постоянного тока, обеспечивающая чрезвычайно яркое освещение и длительный срок службы (более 60 000 ч). Чрезвычайно прочная конструкция – полностью герметичный и водонепроницаемый металлический корпус (IP67). Цветовая температура 6500K (дневной свет) подходит для самых разных условий использования. Дополнительно: простое подключение с соединением M12. Благодаря невысокому энергопотреблению для работы достаточно напряжения 24 В.

Основные данные для заказа

Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2528030000
GTIN (EAN)	4050118539011
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2528020000
GTIN (EAN)	4050118539004
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2528010000
GTIN (EAN)	4050118538991
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2528000000
GTIN (EAN)	4050118538984
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Версия
Заказ №	2576960000
GTIN (EAN)	4050118592863
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Версия
Заказ №	2617810000
GTIN (EAN)	4050118649185
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Версия
Заказ №	2770730000
GTIN (EAN)	4064675030799
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Версия
Заказ №	2732910000
GTIN (EAN)	4050118811797
Кол.	1 ST
Тип	WIL-LWXXXX-2700D024-240... Версия
Заказ №	2633830000
GTIN (EAN)	4050118648959
Кол.	1 ST

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Counterpart

www.weidmueller.com

Тип	WIL-LWXXXX-2700D024-240... Версия
Заказ №	2680950000
GTIN (EAN)	4050118694710
Кол.	1 ST