
Справочный листок технических дан-

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



THM WO VIN 25.4/95.2 WS



Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

Версия	ТНМ, Маркировка проводов и кабелей, 14 - 7 mm, 25.4 x 38.1 mm, белый
Заказ №	<u>2799260000</u>
Тип	THM WO VIN 25.4/95.2 WS
GTIN (EAN)	4064675261025
Кол.	1000 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

THM WO VIN 25.4/95.2 WS

Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	0.07 mm	Глубина (дюймов)	0.0028 inch	
Высота	25.4 mm	Высота (в дюймах)	1 inch	
Ширина	38.1 mm	Ширина (в дюймах)	1.5 inch	
Масса нетто	0.54 a			

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного 38 mm ²	
		провода, макс.	
Наружный диаметр провода, макс.	7 mm	Наружный диаметр провода, мин. 14 mm	
Наружный диаметр провода	14 - 7 mm	Сечение соединительного провода 38 mm ²	

Общие данные

Вид печати	Чистый	
Ширина	38.1 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс	2° 08	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	белый	
Галогены	Да	
Основной материал	Пленка виниловая	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
совместимый принтер		
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Температурный диапазон вставки	-4080 °C	
Количество на один рулон	1000	

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



THM WO VIN 25.4/95.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

