

# Справочный листок технических данных

## US67-PLATE64-STD

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Компания Weidmüller предлагает высококачественные провода, штекеры, монтажные адаптеры и магниты для профессионального и промышленного монтажа вибрационных мониторов.

### Основные данные для заказа

Версия	Adapter plate
Заказ №	<a href="#">2811910000</a>
Тип	US67-PLATE64-STD
GTIN (EAN)	4064675292975
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-07-30T00:00:00+02:00

## US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	64 mm	Глубина (дюймов)	2.5197 inch
Высота	11.5 mm	Высота (в дюймах)	0.4528 inch
Ширина	64 mm	Ширина (в дюймах)	2.5197 inch
Диаметр	64 mm	Масса нетто	132 g

### Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-20 °C...85 °C
Влажность при рабочей температуре	5...95% отн. влажности, без появления конденсата		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Установка

Тип резьбы	Метрический
------------	-------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC003015	ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015	ECLASS 14.0	27-20-14-92
ECLASS 15.0	27-20-14-92		

### Общие данные

Вид аксессуара	Монтажные принадлежности	Является принадлежностью	Да
----------------	-----------------------------	--------------------------	----

**Изображения**

