

**SU 10.16 BFSC S 35X12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Изображение аналогичное

**Основные данные для заказа**

Версия	Штекерный соединитель печатной платы, Крепежный винт
Заказ №	<a href="#">2812290000</a>
Тип	SU 10.16 BFSC S 35X12
GTIN (EAN)	4064675294955
Кол.	50 Штука
Продуктное отношение	

**SU 10.16 BFSC S 35X12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 0.3 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Упаковка**

Длина VPE 60.00 mm VPE c 60.00 mm  
Высота VPE 25.00 mm

**Данные о материалах**

Материал контакта Сплав меди Температура хранения, мин. -40 °C  
Температура хранения, макс. 70 °C

**Номинальные характеристики по IEC**

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984

**Важное примечание**

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.

Примечания • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Классификации**

ETIM 8.0 EC002943