

SU 10.16 BFSC P 35X 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

| | |
|----------------------|--|
| Версия | Штекерный соединитель печатной платы, Крепежный винт |
| Заказ № | 2812340000 |
| Тип | SU 10.16 BFSC P 35X 14 |
| GTIN (EAN) | 4064675295495 |
| Кол. | 50 Штука |
| Продуктное отношение | |

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 0.35 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Упаковка

Длина VPE 60.00 mm VPE c 60.00 mm
Высота VPE 25.00 mm

Данные о материалах

Материал контакта Сплав меди Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.

Примечания • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Классификации

ETIM 8.0 EC002943