

**PVHYM-XXW+XX06M+11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабель Y используется для параллельного соединения нескольких жил в PV-системе, например, для разделения линии перед инвертором.

Кабели доступны с различными вариантами соединений.

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Фотоэлектрическое оборудование, Кабель с тройниковым соединением, 1x MC4 Male, 1x WM4 C Female, 1 шт. Гнездо MC4, 6mm <sup>2</sup> , 1100 V |
| Заказ №    | <a href="#">281420000</a>   |
| Тип        | PVHYM-XXW+XX06M+11  |
| GTIN (EAN) | 4064675298885   |
| Кол.       | 1 Штука   |

## PVHYM-XXW+XX06M+11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

Масса нетто 83.6 g

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

## PV жгут кабелей

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| Версия с кабелем PV                                 | Сторона кабеля                                      | слева             |
|   | Количество  | 1                 |
|   | Длина кабеля  | 160 mm            |
|   | Цвет кабеля   | черный            |
|   | Сечение кабеля                                      | 6 mm <sup>2</sup> |
|   | Номинальный ток                                     | 39 A              |
|   | Встроенный линейный предохранитель                  | Нет               |
|   | Версия кабельного наконечника (блочная конструкция) | соединитель       |
|   | Версия с соединителем                               | MC 4              |
|   | Тип разъемного контакта                             | штекер            |
|   | Сторона кабеля                                      | правый 1          |
|   | Количество  | 1                 |
|   | Длина кабеля  | 200 mm            |
|   | Цвет кабеля   | черный            |
|   | Сечение кабеля                                      | 6 mm <sup>2</sup> |
|   | Номинальный ток                                     | 35 A              |
|   | Встроенный линейный предохранитель                  | Нет               |
|   | Версия кабельного наконечника (блочная конструкция) | соединитель       |
|   | Версия с соединителем                               | WM4 C             |
|   | Тип разъемного контакта                             | гнездо            |
| Сторона кабеля                                      | правый 2  |                   |
| Количество  | 2   |                   |
| Длина кабеля  | 200 mm  |                   |
| Цвет кабеля   | черный  |                   |
| Сечение кабеля                                      | 6 mm <sup>2</sup>                                   |                   |
| Номинальный ток                                     | 39 A  |                   |
| Встроенный линейный предохранитель                  | Нет   |                   |
| Версия кабельного наконечника (блочная конструкция) | соединитель   |                   |
| Версия с соединителем                               | MC 4  |                   |
| Тип разъемного контакта                             | гнездо  |                   |
| Номинальное напряжение пост. тока                   | 1100 V  |                   |
| Сечение провода                                     | 6.00 mm <sup>2</sup>                                |                   |

**PVHYM-XXW+XX06M+11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Электрические характеристики**

Номинальное напряжение пост. тока 1100 V

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |

**PVHYM-XXW+XX06M+11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PVHYM-XXW+XX06M+11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

Drawings

www.weidmueller.com



## PVHYM-XXW+XX06M+11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Counterpart

www.weidmueller.com

## PV PROTECT



PV Protect – это решение для оптимальной защиты преобразователя от перенапряжения. Оно очень компактное, требуются только Y-кабели для соединения с фотоэлектрическими нитями. Поэтому это идеальный продукт для модернизации существующих бытовых фотоэлектрических установок с защитой от перенапряжения.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | VPUM111SXFV101TXPX10       | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2764140000</a> | Surge protection, 1 MPP, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V   |
| GTIN (EAN) | 4064675016113              |  |
| Кол.       | 1 ST                       |  |
| Тип        | VPUM111SXFV201TXPX10       | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2764110000</a> | Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1000 V       |
| GTIN (EAN) | 4064675014195              |  |
| Кол.       | 1 ST                       |  |
| Тип        | VPUM111SXFV201TXPX15       | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2764160000</a> | Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1500 V       |
| GTIN (EAN) | 4064675016137              |  |
| Кол.       | 1 ST                       |  |
| Тип        | VPUM212SXFV101TXPX10       | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2764150000</a> | Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V |
| GTIN (EAN) | 4064675016120              |  |
| Кол.       | 1 ST                       |  |
| Тип        | VPUM212SXFV201TXPX10       | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2764130000</a> | Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1000 V     |
| GTIN (EAN) | 4064675016106              |  |
| Кол.       | 1 ST                       |  |
| Тип        | VPUM212SXFV201TXPX15       | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2764180000</a> | Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1500 V     |
| GTIN (EAN) | 4064675016144              |  |
| Кол.       | 1 ST                       |  |