### FP MONO K DC RC MF MA SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Энергосберегающий аварийный светильник с длительным сроком службы

- разработано и предназначено для использования в соответствии с DIN EN 60598-2-22
- Светодиодная лампа для тяжелых условий окружающей среды (удары и вибрация, широкий диапазон температур)
- Повышенная эффективность использования электроэнергии и более длительный срок службы по сравнению с флуоресцентными лампами
- Можно использовать по всему миру в силу возможности использования для питания различных значений напряжения (20–60 В пост. тока)
- Высокий класс пожаробезопасности V0
- Направление луча в одну сторону
- Мощность 5 ВтВерсии
- Возможность подключения с HDC-разъемом и круглым коннектором
- Предварительно собранные 2,5 мм<sup>2</sup>

#### Основные данные для заказа

Заказ №	2815550000
Тип	FP MONO K DC RC MF MA SP
GTIN (EAN)	4064675303640

Статус каталога / Изображения

# Weidmüller **₹**

### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# FP MONO K DC RC MF MA SP

# Технические данные

Ce	ntv	ıdı	ик	аты
ve	DIF	w	ик	a ı bı

Допуски к эксплуатации	( 6	C (UL) US	UK
	• •	LISTED	CH

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cULus)	E345151

#### Размеры и массы

Глубина	104 mm	Глубина (дюймов)	4.0945 inch
Высота	61 mm	Высота (в дюймах)	2.4016 inch
Ширина	238 mm	Ширина (в дюймах)	9.3701 inch
Масса нетто	636 g		

#### Температуры

Температура хранения	-40 °C85 °C	Рабочая температура	-40 °C55 °C
Влажность	92 % @ 25 °C		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c, 7a, 7cl
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	cfe9d4bf-2d88-4e4b-aa73-fe200a7615a0

## Расчетные данные согласно ІЕС 60598-1

Мощность удержания	5 W	Номинальный ток	20 mA
Напряжение	2060 V DC	Диапазон входного напряжения пост.	2060 V DC
		тока	

### Общие данные

Силикон	Нет	Вид соединения	Вставной круглый разъем с фиксированным количеством полюсов
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Галогены	Нет
Вид монтажа	Магнит	Номинальное напряжение	24 V
Вид защиты	IP67	Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	2	Напряжение развязки	< 500 В (корпус/РЕ)
Положение установки, указание по монтажу	произвольно	Класс защиты	II
Амплитуда, отклонение	1.5 mm (2-9 Hz)	Вибростойкость EN 60721-3-3	Класс ЗМЗ синусоидальный, стационарный
Ударопрочность EN 60721-3-3	Класс ЗМЗ, переносное	Ток на освещение	454 lm
Сечение соединителя, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>	Сечение соединителя, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Высота	≤ 3000 m	Защита от короткого замыкания	Да, внутри
Цвет света (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K	Амплитуда ускорения	5 m/s² (@ 9-200 Hz)
Срок службы светодиода	> 50.000 h	Форма светодиодного модуля	Другой

Статус каталога / Изображения



## FP MONO K DC RC MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Класс эффективности (в соответстви с Директивой ЕС № 874/2012)	и Е	Яркость	3000 cd
Пиковое ускорение, тип L	70 m/s <sup>2</sup>		
Классификации			
ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 9.1	27-11-06-35
ECLASS 10.0	27-11-06-35	ECLASS 11.0	27-11-06-35
ECLASS 12.0	27-11-06-35	ECLASS 13.0	27-11-06-35
ECLASS 14.0	27-11-06-35	ECLASS 15.0	27-11-06-35

## FP MONO K DC RC MF MA SP




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### RC-распределитель



Н-распределитель:

H-распределитель оснащен четырьмя полюсами, обладает впечатляющей универсальностью и соответствует классу защиты IP68.

#### Основные данные для заказа

T	<sup>Т</sup> ип	RC D 4/4P	Версия	
3	Ваказ №	<u>2819550000</u>		
C	GTIN (EAN)	4064675591290		
K	Сол.			

#### **M20**



Защитные колпачки, подходящие для FieldPower и семейства WIPL, с круглым разъемом

### Основные данные для заказа

Тип	PC RC F	Версия	
Заказ №	2833850000		
GTIN (EAN)	4064675591412		
Кол.			
Тип	PC RC M	Версия	
	PC RC M 2820090000	Версия	
Заказ №		Версия	

### Соединитель штекера - винтовая система



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## FP MONO K DC RC MF MA SP

# Аксессуары

Основные	ланные	ппа	заказа
CCHOBHBIC	даппыс	H)IA	<b>Jakaja</b>

Тип	RC F P2	Версия
Заказ №	2788990000	
GTIN (EAN)	4064675591276	
Кол.		
Тип	RC M P2	Версия
Заказ №	2788980000	
GTIN (EAN)	4064675591269	
Кол.		
Тип	RC F P2 SP	Версия
Заказ №	2903200000	
GTIN (EAN)	4099986122376	
Кол.		
Тип	RC M P2 SP	Версия
Заказ №	<u>2903190000</u>	
GTIN (EAN)	4099986122369	
Кол.		