



WIRE PROCESSING CENTER FEEDER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Автоматизированная сборка кабеля с максимальной универсальностью - Центр обработки проводников (WPC)

- Модульная адаптация системы к специфическим требованиям заказчика: CUTFIX PRO, CUTFIX PRO FEEDER, CRIMPFIX R VARIO, CA 100 DUO или THM MultiMark
- Комплексный процесс сборки, включая подачу кабеля и связывание
- Программное обеспечение с потоком единичных изделий для высокой надежности и качества процесса

Основные данные для заказа

Версия	Автоматические машины
Заказ №	2816430000
Тип	WIRE PROCESSING CENTER FEEDER 115V
GTIN (EAN)	4064675312932
Кол.	1 Штука

WIRE PROCESSING CENTER FEEDER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	750 mm	Глубина (дюймов)	29.5275 inch
Высота	1800 mm	Высота (в дюймах)	70.866 inch
Ширина	1100 mm	Ширина (в дюймах)	43.307 inch
Масса нетто	30000 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Классификации

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	17-13-01-90
ECLASS 15.0	17-13-01-90		