### SAI-08Z-VPUT-3A-M08L-PNP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Новые концентраторы M8 отличаются высокой компактностью и удобством соединения PUSH IN. Это позволяет быстро, безопасно и эффективно подключать кабели в полевых условиях.

Для наших концентраторов доступна модульная система. Отдельные маркеры обеспечивают возможность индивидуальной маркировки концентратора и розеточных частей ввода/вывода.

- 3- и 4-полюсные розетки ввода-вывода М8
- 4, 6, 8 или 10 розеток ввода-вывода
- Класс защиты ІР 67
- Сертификат UL

### Основные данные для заказа

Концентратор сигналов, пассивный распределитель, M8, LED: Да, Количество полюсов: 3, Количество контактных гнезд: 8
<u>2819030000</u>
SAI-08Z-VPUT-3A-M08L-PNP
4064675330257
1 Штука

### SAI-08Z-VPUT-3A-M08L-PNP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации	( <b>E</b> @	us UK	
ROHS	Соответствовать	IV (1777-71-0)	
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E141197		
Размеры и массы			
Масса нетто	10 g		
Температуры			
Рабочая температура	-25 - 80°C		
Экологическое соответств	ие изделия		
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без искл Нет SVHC выше 0,1 wt <sup>9</sup>		
Данные о материалах			
Материал O-Ring	FKM	Основной материал корпуса	PBT
Материал концентратора	Пластмасса	Цвет корпуса	черный (аналогично RA 9005)
Материал уплотнения крышки	FKM	Винтовое гнездо	CuZn, никелирование
Материал контакта	CuZn	Поверхность контакта	позолоченный
Материал контактодержателя	PBT (UL 94 B0)		
Данные соединений			
Диапазон зажима, мин.	0.08 mm <sup>2</sup>	Диапазон зажима, макс.	1.5 mm <sup>2</sup>
Отвод концентратора	Нижняя часть распределителя с кожухом	Вид соединения	PUSH IN
Общие технические данны	е		
Вид защиты	IP67	Количество полюсов	3
ьид защиты Количество контактных гнезд	8	Соединительная резьба	M8
Степень загрязнения	3	Характеристики пожаростойкости	V-0
LED	Да	Светодиод пускового устройства	Да
Цвет светодиода для индикации работы	зеленый	Цвет светодиода для функции ввода/ вывода	желтый
Данные об эл. характерист	иках		
Цеминов нев также	15 V	House up a light and a light a	30 V
Номинальное напряжение, мин. Макс. допустимая токовая нагрузка слот		Номинальное напряжение, макс. Суммарный ток	6 A
олот Ток на сигнал	2 A	Разделение потенциалов имеется	Нет

Статус каталога / Изображения



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### SAI-08Z-VPUT-3A-M08L-PNP

### Технические данные

Технические данные, кабель			
Количество полюсов	3	Возможно использование с троссом для протяжки	Нет
Классификации			
ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 9.0	27-44-01-08
ECLASS 9.1	27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-11
ECLASS 11.0	27-44-01-11	ECLASS 12.0	27-44-01-11
ECLASS 13.0	27-44-01-11	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

### SAI-08Z-VPUT-3A-M08L-PNP

Изображения




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Чертеж



### Схема соединений



### Схема контактов



### SAI-08Z-VPUT-3A-M08L-PNP



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Инструмент для кабельных вводов Screwty® с функцией контроля момента затяжки



Идеальный инструмент для любой области применения Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

#### Основные данные для заказа

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	no Hamisio Him carraca		
Тип	SCREWTY SET -DM	Версия	
Заказ №	<u>1920000000</u>	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors	
GTIN (EAN)	4032248436859		
Кол.	1 ST		

### **M8**



Защитные колпачки предохраняют незащищенные вставные устройста от внешних воздействий.

#### Основные данные для заказа

Осповнь	іс данные для закас	
Тип	SAI-SK M8	Версия
Заказ №	1802760000	Защитные модули, Защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248257379	
Кол.	50 ST	

Статус каталога / Изображения

### SAI-08Z-VPUT-3A-M08L-PNP




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Чистый



MultiFit является системой маркировки Weidmüller, используемой для клемм других марок. Как и Weidmüller Dekafix, маркировочные элементы семейства MultiFit предлагаются готовыми к применению со стандартной печатью. При первом применении MultiFit рекомендуется провести испытание образцов маркировочных элементов на используемых клеммах.

- Один маркировочный элемент подходит для клемм различных марок.
- Готовые к применению маркировочные элементы со стандартной печатью.
- Пустые маркировочные элементы для печати с использованием принтера PrintJet CONNECT или плоттера.
- Поставка маркировочных элементов с индивидуальной печатью в соответствии с данными САПР или спецификациями заказчика.
- Одна система маркировки для всех областей применения. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

#### Основные данные для заказа

OULUBIL	no quimbio qui outuou	
Тип	MFF 10/6 MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1856780000</u>	MultiFit, Маркировка клеммы, 10 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 Festo,
GTIN (EAN)	4032248400881	белый
Кол.	600 ST	

Статус каталога / Изображения