

SAI-08Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Новые концентраторы M8 отличаются высокой компактностью и удобством соединения PUSH IN. Это позволяет быстро, безопасно и эффективно подключать кабели в полевых условиях.

Для наших концентраторов доступна модульная система. Отдельные маркеры обеспечивают возможность индивидуальной маркировки концентратора и розеточных частей ввода/вывода.

- 3- и 4-полюсные розетки ввода-вывода M8
- 4, 6, 8 или 10 розеток ввода-вывода
- Класс защиты IP 67
- Сертификат UL

Основные данные для заказа

Версия	Концентратор сигналов, пассивный распределитель, M8, 10 м, Количество полюсов: 3, Количество контактных гнезд: 8
Заказ №	2819150000
Тип	SAI-08Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U03
GTIN (EAN)	4064675330370
Кол.	1 Штука

SAI-08Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 740.96 g

Температуры

Рабочая температура -25 - 80°C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Данные о материалах

Материал O-Ring	FKM
Материал концентратора	Пластмасса
Материал уплотнения крышки	FKM
Материал контакта	CuZn
Материал контактодержателя	PBT (UL 94 V0)

Основной материал корпуса	PBT
Цвет корпуса	черный (аналогично RAL 9005)
Винтовое гнездо	CuZn, никелирование
Поверхность контакта	позолоченный

Данные соединений

Диапазон зажима, мин. 0.08 mm² Диапазон зажима, макс. 1.5 mm²

Общие технические данные

Вид защиты	IP67
Количество контактных гнезд	8
Степень загрязнения	3
LED	Нет

Количество полюсов	3
Соединительная резьба	M8
Характеристики пожаростойкости	V-0
Светодиод пускового устройства	Нет

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение, мин.	15 V
Макс. допустимая токовая нагрузка на 2 A слот	
Разделение потенциалов имеется	Нет

Номинальное напряжение, макс.	30 V
Ток на сигнал	2 A

Технические данные, кабель

Количество полюсов	3
Экранированный	Да
Радиус изгиба мин., изменяющийся	10 x диаметр кабеля
Циклы сгиба	2 Mio
Цветовая кодировка	белый, зеленый, желтый, черный, коричневый/зеленый, серый, серый/

Цвет оболочки	черный
Галогены	Нет
Радиус изгиба, мин., постоянный	10 x диаметр кабеля
Материал оболочки	Полиуретан
Длина кабеля	10 m

SAI-08Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

розовый, розовый,
красный, красный/синий,
фиолетовый, белый/
зеленый, белый/серый,
белый/желтый, серый/
коричневый, синий,
коричневый, Yellow /
brown

Возможно использование с трассом
для протяжки Нет


Классификации

ETIM 8.0	EC002585	ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585	ECLASS 14.0	27-44-01-08
ECLASS 15.0	27-44-01-08		

SAI-08Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Чертеж**


SAI-08Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Чистый



MultiFit является системой маркировки Weidmüller, используемой для клемм других марок. Как и Weidmüller Dekafix, маркировочные элементы семейства MultiFit предлагаются готовыми к применению со стандартной печатью.

При первом применении MultiFit рекомендуется провести испытание образцов маркировочных элементов на используемых клеммах.

- Один маркировочный элемент подходит для клемм различных марок.
- Готовые к применению маркировочные элементы со стандартной печатью.
- Пустые маркировочные элементы для печати с использованием принтера PrintJet CONNECT или плоттера.
- Поставка маркировочных элементов с индивидуальной печатью в соответствии с данными САПР или спецификациями заказчика.
- Одна система маркировки для всех областей применения. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MFF 10/6 MC NE WS	Версия
Заказ №	1856780000	MultiFit, Маркировка клеммы, 10 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 Festo,
GTIN (EAN)	4032248400881	белый
Кол.	600 ST	