

Справочный листок технических данных

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение
RJ45 согласно IEC 60603-7-51

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка - розетка, RJ45, IP20, Cat. 5
Заказ №	2819260000
Тип	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	15 g
-------------	------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...80 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Монтаж	Соединение	Цветовой код	бежевый, черный
Основной материал корпуса	Пластмасса, PA 66 UL VO E63957	Категория	Cat. 5
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Вид монтажа	TS 35
Экранирование	незакранированный	Вид защиты	IP20
Циклы коммутации	750 (RJ45)		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-51
---------------------------	----------------

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC
Номинальное напряжение	50 V	Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A

Классификации

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Справочный листок технических данных

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

